

品番：EA109SB-21

品名：6.4x680mm チューブブラシ(真鍮製)



販売価格	1,930円(税抜)／2,123円(税込)		
カタログ価格	1,930円(税抜)／2,123円(税込)		
在庫数	最新在庫: 35 (2026/03/14 12:33現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0056ページ		



チューブブラシのタイプについて


シングルねじり・シングルステム型
本がねじり構造で、柔軟性があり、曲がって使用できます。
一般的にパイプの内面清掃に使用されます。
パイプの内面に沿って清掃が行われます。

シングルねじり・ダブルステム型
本がねじり構造で、柔軟性があり、曲がって使用できます。
一般的にパイプの内面清掃に使用されます。
パイプの内面に沿って清掃が行われます。

ダブルねじり・ダブルステム型
本がねじり構造で、柔軟性があり、曲がって使用できます。
一般的にパイプの内面清掃に使用されます。
パイプの内面に沿って清掃が行われます。

刷毛の特徴

- ・ナイロン毛・弾力があり、磨き効果と柔らかさが備わっています。
- ・ステンレス・耐食、耐アルカリに優れています。
- ・刷毛・ねじり構造とし、柔軟性があり、曲がって使用できます。
- ・鋼毛・硬く、磨き効果が強く、曲がって使用できます。
- ・鋼毛・硬く、磨き効果が強く、曲がって使用できます。



柄の部分は柔らかく、曲げて使うことができます。

仕様

ブラシ材質	真鍮	柄材質	スチール
ブラシサイズ	φ6.4×75mm	全長	680mm
線径	0.12mm		
シングルねじり、シングルステム型			
パイプなどの内面掃除に			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.