


品番：EA109SB-23

品名：12.7x680mm チューブブラシ(真鍮製)



販売価格	1,930円(税抜)／2,123円(税込)			
カタログ価格	1,930円(税抜)／2,123円(税込)			
在庫数	最新在庫: 11 (2026/03/14 12:33現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0056ページ			



チューブブラシのタイプについて


シングルねじり・シングルステム型
本が特殊なねじり構造で、回転時にブラシが自動的に清掃動作を行います。
一般的にパイプの内面清掃に使用されます。
※パイプの内径が大きい場合は、別途お問い合わせください。

シングルねじり・ダブルステム型
本が特殊なねじり構造で、回転時にブラシが自動的に清掃動作を行います。
一般的にパイプの内面清掃に使用されます。
※パイプの内径が大きい場合は、別途お問い合わせください。

ダブルねじり・ダブルステム型
本が特殊なねじり構造で、回転時にブラシが自動的に清掃動作を行います。
一般的にパイプの内面清掃に使用されます。
※パイプの内径が大きい場合は、別途お問い合わせください。

刷毛の特徴

- ・ナイロン毛・弾力があり、磨きやすいため、磨きやすい。
- ・ステンレス・耐食性、耐熱性に優れている。
- ・刷毛・耐食性、耐熱性に優れている。
- ・耐食性、耐熱性に優れている。
- ・耐食性、耐熱性に優れている。



柄の部分は柔らかく、曲げて使うことができます。

仕様

ブラシ材質	真鍮	柄材質	スチール
ブラシサイズ	φ 12.7×78mm	全長	680mm
線径	0.12mm		
シングルねじり、シングルステム型			
パイプなどの内面掃除に			