

品番：EA112CA

品名：[ポケットブラック] 簡易型真空ポンプ



販売価格	32,400円(税抜) / 35,640円(税込)		
カタログ価格	32,400円(税抜) / 35,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 30 (2025/09/24 06:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0019ページ		



## 仕様

メーカー	プロステップ	型番	PB2010
商品名	ポケットブラック	ローター方式	シングルステージ・2ベーン方式
接続ポート径	UNF1/2-20(5/16"フレア)	ビット差込口	対辺6.35mm(1/4")
運転回転数	右回転のみで1000~2000rpm(推奨)	到達真空度	598Pa(4.5torr)以上
サイズ	65×49×82mm	重量	500g
付属品	専用オイル15cc、排気口パッキン		
R410A用			
動力は電動ドライバーをご使用ください(回転専用)			
オイルは使用前にわずか数滴吸引するだけ			
新設配管の新規据付け作業用に限定してご使用下さい。			
エアコン修理等でフロンガスを抜いたカーエアコンに対して、ゲージマニホールドと共に使用することで真空引き作業ができます。			
ボールバルブ付真空計(旧EA106BG-21)と併用して使用できます。			
手の中に収まるコンパクトサイズ			
ルームエアコン配管の容量を真空空気除去時間は約30~60秒ほどです。 (この速度は電動ドライバーを約1000PRMで回転させた場合です。)			

当製品は～10m配管あたりまでの簡易真空引きが問題なく可能です。  
しかし配管長が伸びれば伸びるほど分、ポケロビ回転時間が比例して長くなります。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.