

品番 : EA112H-1

品名 : 30L ハンドバキューム(簡易型真空ポンプ / アダプター付)



販売価格	20,800円(税抜) / 22,880円(税込)		
カタログ価格	20,800円(税抜) / 22,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/16 22:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



#### 仕様

仕様	ロングベース、R410Aアダプター付	ローター方式	シングルステージ
排気速度	30L/分(回転数:1680rpm時)	接続口	UNF7/16-20(1/4")
サイズ	170(W)×100(D)×195(H)mm		
お手持ちの電気ドリル(インパクトドライバー可)を併用することにより、真空引きができます。			
オイル逆流防止弁付			
真空ポンプオイル付			
オイル入りの為、モータートルクが少なく、焼き付きの心配がありません。			
差込六角対辺	6.35mm	重量	3kg
真空度	標準配管1/4"×3m+3/8"×3m:3分(500Pa)、2分(1000Pa)	真空度	標準配管1/4"×5m+3/8"×5m:5分(500Pa)、4分(1000Pa)
真空度	標準配管1/4"×10m+3/8"×10m:8分(500Pa)、5分(1000Pa)		

#### 代替品

	品番 EA112H コメント ベースが短いタイプです。
--	--------------------------------

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.