

品番：EA112NA-1

品名：DC18.0V/50L 真空ポンプ(充電式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 79,900円(税抜) / 87,890円(税込) | | |
| カタログ価格 | 79,900円(税抜) / 87,890円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/20 21:43現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|--------|---------------------|-------|---|
| メーカー | HiKOKI | 型番 | UP18DYA(XHZ) |
| 仕様 | バッテリー・充電器付 | 用途 | 5馬力クラスの業務用パッケージエアコンまでの真空引き作業に |
| ローター方式 | 2ステージ | 到達真空度 | 37.5ミクロン |
| 排気速度 | 50L/分(1.8CFM) | 接続口 | 5/16"オスフレア |
| オイル量 | 130~160mL | サイズ | 281×98×175(H)mm |
| 重量 | 3.9kg(BSL36A18X装着時) | 付属品 | バッテリー、充電器(冷却機能付)、真空ポンプオイル(250ml)、変換アダプタ(1/4")、収納ケース |

付属のバッテリー(フル充電時)で約80分の連続運転が可能です。

軽量・コンパクトなため高所への運搬も容易です。また、コードレス仕様なので、足場の悪い高所作業の負担も軽減します。

屈曲形ノズルを採用する事で真空計との干渉を避ける事ができます。

バッテリー残量が少なくなると音で知らせるアラーム機能付き。電池切れによる作業の中断を防止します。

※音を出したくない現場ではアラームをOFFにできます。(電源スイッチ3秒以上の長押しでON/OFF)

収納ケースは真空ポンプの他に真空計・チャージングホース等も収納できるため準備と片付けが簡単です。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.