

品番：EA112RD-1

品名：87L 電磁弁付真空ポンプ



販売価格	50,400円(税抜) / 55,440円(税込)		
カタログ価格	50,400円(税抜) / 55,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/22 02:27現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	ロテックス (ROTEX)	型番	RP2500
モーター	240W	排気速度(L/分)	50Hz:72 60Hz:86
到達真空度	25ミクロン	ローター方式	ツーステージ
電源	AC100V 50/60Hz	消費電力	200W
回転数(rpm)	2800(50Hz) 3450(60Hz)	サイズ(mm)	322(W)×124(D)×235(H)
吸入口	1/4" MFL(7/16UNF20)	アダプター	5/16"(UNF1/2-20)、M10×P1.5、1/4"×3/8" 各1個
重量	8.9kg	付属品	・交換アダプター M10、UNF5/16"、3/8" MFL 各1個 ・オイル

高真空度・高信頼性を達成した真空ポンプです。

電磁弁付きのため、万が一の時でも配管内へのポンプオイル(鉱物油)の逆流を防止します。

ベース(足幅)が広いので安定性がよく、屋根上での作業も安心です。

配管長が長い場合でも、3/8"ポートが標準付属されているので、3/8"ホースを使用して作業を行えば短時間で作業が終了できます。(ホース内の流量が1/4"ホースよりも多いため)

真空ポンプオイルはこまめに交換することで、高真空度を保て確実な作業を可能にします。

真空ポンプゲージを使用することで、より正確な真空度チェックを行なうことができます。

## 代替品



品番 EA112RE

コメント 140L

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.