

品番 : EA112RE

品名 : 138L 電磁弁付真空ポンプ



販売価格	72,200円(税抜)／79,420円(税込)		
カタログ価格	72,200円(税抜)／79,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 18:18現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0018ページ		



## 仕様

メーカー	ロテックス(ROTEX)	型番	RP2600
モーター	380W	排気速度(L/分)	50Hz:115 60Hz:138
到達真空度	25ミクロン	サイズ	344(W)×138(D)×248(H)mm
重量	11kg	ローター方式	ツーステージ
電源	AC100V	回転数	2800rpm(50Hz), 3450rpm(60Hz)
吸入口	1/4"フレア(UNF7/16-20)、3/8"フレア(UNF5/8-18)	アダプター	5/16"(UNF1/2-20)、M10×P1.5、1/4"×3/8" 各1個
付属品	・オイル ・交換アダプター(M10、UNF5/16"、3/8"MFL 各1個)		

同クラスの真空ポンプと比較し、20%強軽量

高真空度・高信頼性を達成した真空ポンプ!交換アダプターにより、各フルオロカーボン対応。

電磁弁付きのため、万が一の時でも、配管内へのポンプオイル(鉱物油)の逆流を防止します。

ベース(足幅)が広いため、安定性がよく、屋根上での作業も安心!

配管長が長い場合でも、3/8"ポートが標準付属されているので、3/8"ホースを使用して作業を行なえば短時間で作業が終了できます(ホース内の流量が1/4"ホースよりも多いため)。

真空ポンプオイルはこまめに交換することで、高真空度を保て確実な作業を可能にします。

真空ポンプゲージ(別売)を使用することで、より正確な真空度チェックを行なうことが出来ます。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.