

品番：EA112TK

品名：27L 電磁弁付真空ポンプ(ツーステージ)



販売価格	103,600円(税抜) / 113,960円(税込)		
カタログ価格	103,600円(税抜) / 113,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 05:35現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0018ページ		



仕様

メーカー	ロテックス (ROTEX)	型番	RP2100HN
モーター	65W	排気速度(L/分)	50Hz: 22.5 60Hz: 27
到達真空度	37.6ミクロン	ローター方式	ツーステージ
回転数	1450rpm(50Hz)、1740rpm(60Hz)	接続径	UNF7/16-20(1/4"フレア)
アダプター(付属)	UNF1/2-20(5/16"), M10×P1.5	サイズ	260(W)×160(D)×200(H)mm
重量	7.2kg	電源	AC100V 2.8A(50Hz) 2.4A(60Hz)
仕様	本体のみ		

逆流防止機能、安定ベース付

高真空度・高信頼性を達成した真空ポンプ! 交換アダプターにより、各フルオロカーボン対応。

代替品

	<p>品番 EA112BK-2</p> <p>コメント 仕様ご確認下さい。</p>
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.