

品番：EA113XF-2

品名：冷媒充填はかり



販売価格	51,800円(税抜)／ 56,980円(税込)		
カタログ価格	51,800円(税抜)／56,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 （2026/03/26 03:06現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0019ページ		



仕様

メーカー	FUSO	型番	FUSO-100G
最大計測重量	100kg	精度	±10g
分解能	10g	電源	9V(006P)アルカリ電池×1個(付属)
計量台サイズ	260×260mm(40kgボンベ可)	サイズ	415(W)×370(D)×80(H)mm
重量	4.0kg	機能	アラーム機能、オートパワーオフ(3時間)、ゼロ調整機能、過負荷表示、電池消耗表示
最小目盛	10g		
アラーム機能付(設定量の100%で作動)			
2段アラーム機能(予備・本アラーム)で充填の終了を知らせます。			
ボンベ積載時の衝撃にも耐える丈夫な設計です。			
暗い現場や屋外でも液晶を見やすくするバックライト機能付			
検査成績書付			
冷媒作業中は目の保護の為、必ずゴーグルを使用してください。又多量に漏れると酸欠を生じます、換気にも充分気を付けてください。			
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。			
自動充填スケールなどに付属されている電磁弁が付いておりませんので、故障の心配がありません。			

※ポンベは計測台の中央に置いてください。誤表示、誤計測の原因になります。

※計量の際は水平なところに設置してご使用下さい(水平器付)。

＜注意＞

- 1.当製品は9Vアルカリ電池にてデジタル表示を行なっております。
- 2.電池が消耗すると誤表示や、正しい計測が出来なくなることがあります。
- 3.ご使用の際は、電池の電圧チェックと予備電池の携帯をお勧めします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.