


品番：EA113XV-7

品名：冷媒充填用 スマートバルブ



販売価格	34,000円(税抜) / 37,400円(税込)		
カタログ価格	34,000円(税抜) / 37,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/03 00:59現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0020ページ		



仕様

メーカー	テストー (testo)	型番	0560560055 (testo 560i)
仕様	冷媒充填用スマートバルブ	電源	9V 角形乾電池 (付属)
最高使用圧力	3.5MPa	インターフェイス	BluetoothR 4.2
電波範囲	50m	サイズ	95(W)×47(D)×119(H)mm
重量	570g(バッテリー含む)	動作温度	-10~+50℃
動作湿度	0~80%rH	保管温度	-10~+50℃
電池寿命	60時間 (バルブ使用回数 3000回)		
IP54			
EA113XV-6と併用することで重量・過熱度・過冷却度を目標に自動充填が可能			
デジタルマニホールド・モバイルアプリとワイヤレス接続			
アプリ連携で記録・文書化をアシスト			
冷凍システムやヒートポンプへの冷媒充填をスピーディに正確に行うことができます。スマートスケールとデジタルマニホールドまたはモバイルアプリと組み合わせて使用可能。作業の時間短縮や効率化をアシストします。			
堅牢、コンパクト、フック付き			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.