

品番 : EA115B-3

品名 : 800mm/3/8"・1/2" 高圧洗浄機用ガン



販売価格	36,700円(税抜) / 40,370円(税込)		
カタログ価格	36,700円(税抜) / 40,370円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/03/19 22:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2436ページ		



仕様

全長	約800mm	ノズル径	2.3mm
ホース接続	G(PF)3/8"(EA115BA-11、-12)	最高圧力	18MPa
最高吐出量	50L/min		
中間握りのハンドル操作で直噴から噴霧噴射まで無段階で使えます。			
ケルヒャー商品とは接続できません。			
水温は60℃まで使用可能です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.