

品番 : EA115BB-21

品名 : R1/2"×G1/2"×10m 高圧ホース(洗浄機用)



販売価格	14,800円(税抜)／16,280円(税込)		
カタログ価格	14,800円(税抜)／16,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/12/16 18:23現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2497ページ		



仕様

ねじサイズ(雄ねじ×雌ねじ)	R1/2"×G1/2"	温度範囲	0～+80°C
材質	内面ゴム:耐油性合成ゴム、 補強層:硬鋼線、 外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム	適用流体	水
最高使用圧力	14.0MPa	全長	10m
内径×外径	12.7×19mm		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.