

品番 : EA115BB-22

品名 : R1/2"xG1/2"x20m 高压ホース(洗浄機用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 25,000円(税抜) / 27,500円(税込) | | |
| カタログ価格 | 25,000円(税抜) / 27,500円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/04/11 17:01現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 2436ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------------|-----------------------------------------------|------|--------|
| ねじサイズ(雄ねじ×雌ねじ) | R1/2"×G1/2" | 温度範囲 | 0~+80℃ |
| 材質 | 内面ゴム:耐油性合成ゴム、 補強層:硬鋼線、 外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム | 適用流体 | 水 |
| 最高使用圧力 | 14.0MPa | 全長 | 20m |
| 内径×外径 | 12.7×19mm | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.