

品番：EA115G-50A

品名：115v/0.40kW-50Hz 電動チューブクリーナー



販売価格	638,000円(税抜)／701,800円(税込)		
カタログ価格	638,000円(税抜)／701,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/04/30 23:38現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



ステンレス構造で優れています

仕様

回転数	862.5rpm	電源	115V、9A
モーター	1/2HP(0.4kW)	洗浄パイプ径	11.1～25.4mm、25.4mm以上
周波数	50Hz	サイズ	510(W)×430(D)×940(H)mm
重量	22kg		
カップリング式			
フットスイッチ付			
チラー、エバポレーター、熱交換器等のチューブ・パイプの洗浄に最適です			
フレキシブルシャフトはEA115GA-1A～-22A、-32A、先端ツールはEA115GB、GC、GD、GE、GFシリーズよりお選び下さい。			
ステンレス構造で長寿命です。			
大きい車輪が付いているので、動かしやすいです。			
回転シャフトをチューブ管に通すと、水が噴き出して堆積物をほぐしながら排出していきます。			
シャフトが防水ナイロン・パイプの中で回転すると同時に、パイプを通じて洗浄機に水を送り込みます。			

