

品番：EA115G-60A

品名：115v/0.40kW-60Hz 電動チューブクリーナー



販売価格	820,700円(税抜) / 902,770円(税込)		
カタログ価格	820,700円(税抜) / 902,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/26 20:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0052ページ		



仕様

回転数	862.5rpm	電源	115V、9A
モーター	1/2HP(0.4kW)	洗浄パイプ径	11.1~25.4mm、25.4mm以上
周波数	60Hz	サイズ	510(W)×430(D)×940(H)mm
重量	22kg		
カップリング式			
フットスイッチ付			
チラー、エバポレーター、熱交換器等のチューブ・パイプの洗浄に最適です			
フレキシブルシャフトはEA115GA-1A~22A、-32A、先端ツールはEA115GB、GC、GD、GE、GFシリーズよりお選び下さい。			
ステンレス構造で長寿命です。			
大きい車輪が付いているので、動かしやすいです。			
シャフトが防水ナイロン・パイプの中で回転すると同時に、パイプを通じて洗浄機に水を送り込みます。			
回転シャフトをチューブ管に通すと、水が噴き出して堆積物をほぐしながら排出していきます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

