

品番 : EA115GA-14A

品名 : 7.9mmx10.7m フレキシブルシャフト



販売価格	107,400円(税抜) / 118,140円(税込)		
カタログ価格	107,400円(税抜) / 118,140円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/26 20:23現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0052ページ		



耐摩耗性に優れています

仕様

EA115G-3、-4、EA115G-50A、-60A、EA115G-11、-12、EA115G-11A、-12A、旧EA115G-10用			
適応パイプ	14.3~25.4mm(9/16" ~1")	長さ	10.7m
コアケーブル外径	7.9mm	ビニールカバー外径	12.7mm
接続ねじ径	1/4"-28		
カップリング式			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.