

品番：**EA115GA-32A**

品名：12.7mmx 7.6m フレキシブルシャフト



販売価格	<b>164,400円</b> (税抜) / 180,840円(税込)		
カタログ価格	164,400円(税抜) / 180,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2026/05/26 21:16現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0052ページ		



耐摩耗性に優れています

#### 仕様

EA115G-3、-4、EA115G-50A、-60A、EA115G-11、-12、EA115G-11A、-12A、旧EA115G-10用			
適応パイプ	25.4mm(1")以上	長さ	7.6m
コアケーブル外径	12.7mm	ビニールカバー外径	19.1mm
接続ねじ径	1/2"-12		
カップリング式			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.