

品番：**EA115GF-52**

品名：460mm U-チューブブラシ(ステンレス製)



販売価格	<b>10,500円</b> (税抜) / 11,550円(税込)		
カタログ価格	10,500円(税抜) / 11,550円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 3</b> (2026/05/26 20:23現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0052ページ		



耐久性があります。

#### 仕様

適応パイプ内径	12.7~19.1mm(1/2"~3/4")	フレキシシャフト長	460mm
接続ねじ	1/4"-28	材質	本体:スチール、ブラシ:ステンレス
シャフト軸径	6.3mm		

EA115GA-1~-26のシャフトに取り付けて使用して下さい。

高品質で耐久性のある構造

Uバンドの清掃に(両サイドから清掃してください。)

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.