


品番：EA115HD-5

品名：5.8L 超音波洗浄機



販売価格	113,000円(税抜) / 124,300円(税込)		
カタログ価格	113,000円(税抜) / 124,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/02 22:57現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



### 仕様

メーカー	エスエヌディ	型番	US-5KS
槽容量	5.8L	槽内寸法	299(W)×150(D)×150(H)mm
槽外寸法	364(W)×213(D)×290(H)mm	本体重量	約7.1kg
高周波出力	180W	ヒーター容量	160W
電源	AC100V(50/60Hz)	発振周波数	38kHz、BLT、自励発振
排水方式	手動排水バルブ式	温度設定範囲	常温～50℃(1℃刻みで設定)
タイマー設定範囲	最大60分(1分刻みで設定)	材質	SUS304(本体、洗浄槽)、PP樹脂(パネル)
付属品	ステンレス製スノコ、フタ、電源コード	洗浄時間	最大60分

マイコン制御により一度設定した時間・温度は電源がOFFしても記憶されます

洗浄時間を記憶、ヒーター機能付

### 代替品

品番	EA115HD-5A
コメント	変更点:操作パネル・スイッチデザイン



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.