

品番：EA115HD-5B

品名：5.8L 超音波洗浄機



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 250,000円(税抜) / 275,000円(税込) | | |
| カタログ価格 | 250,000円(税抜) / 275,000円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/09 17:56現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0606ページ | | |



カタログ訂正 26/01/29 ●付属品訂正:(誤)スノコ→(正)洗浄カゴ(No.57 1107)

仕様

| | | | |
|----------|---------------------------------|------------|---|
| メーカー | エスエヌディ | 型番 | US-5KS II |
| 槽容量 | 5.8L | 槽内寸法 | 299(W)×150(D)×150(H)mm |
| 槽外寸法 | 364(W)×213(D)×290(H)mm | 本体重量 | 約7kg |
| 高周波出力 | 80W | ヒーター容量 | 160W |
| 消費電力 | 240W | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 発振周波数 | 38kHz | ヒーター温度設定範囲 | 20℃～50℃(1℃刻みで設定)※冷却能力なし |
| タイマー設定範囲 | 最大60分(1分刻みで設定) | 給水方式 | 洗浄槽上部からの手動注水 |
| 排水方式 | 手動排水バルブ式 | 動作モード | 標準洗浄/ソフト洗浄/断続洗浄の任意切替 |
| 機能 | 加温、洗浄モード切替(3種類)、超音波の点検、ヒーター異常表示 | 材質 | 洗浄槽:SUS304 本体:SUS443J1 本体上部縁:SUS443J1、シリコン パネル:PP、PET 排水経路:NBR、EPDM、SUS304、黄銅 |
| 付属品 | 洗浄カゴ(SUS304)、上フタ(PET)、 | 電波法型式指定番号 | 総務省指定番号:第BU-24002号 |

| 電源コード |
|---|
| 電源スイッチ・操作部を正面に配して、操作のしやすい構造です。 |
| 本体は、洗浄槽/外装ともに耐食性に優れたステンレス製で堅牢型です。 |
| 高出力の超音波パワーに加え、ヒーターの標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。 |
| 洗浄に最適な温度帯への加温が可能です。 |
| 洗浄時間が60分まで設定できますので、再洗浄のために何度もボタンを押す必要がありません。 |
| デジタルタイマーの採用により、見やすく簡単に時間設定が可能です。 |
| 残り時間は減算式表示のため、一目でわかりやすいです。 |
| 洗浄が終わるとブザーで終了をお知らせします。 |
| メモリー機能により一度設定した“温度”および“洗浄時間”は、電源スイッチをOFFにしても記憶されます。 |
| 付属洗浄カゴは、洗浄物の傷つきを防止するポリエチレンコーティング仕様 |
| 操作パネルは、視認性を向上させたデザインを採用 |
| 排水バルブは側面に配置してあるため、背面・正面どちら側にも変更可能 |
| 振動子は強力洗浄を実現したボルト締めランジュバン型振動子を採用 |
| ※槽内寸法は上部寸法です。槽はテーパーになっていますので、下部寸法は小さくなります。 |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.