

品番：EA115HH-2

品名：2.6L 超音波洗浄機



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 140,000円(税抜) / 154,000円(税込) | | |
| カタログ価格 | 140,000円(税抜) / 154,000円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/06 00:26現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0606ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------------------|---|---------------|-------------------------------|
| メーカー | エスエヌディ | 型番 | US-802 |
| 槽容量 | 2.6L | 槽外寸法(幅×奥行×高さ) | 319×217×194mm |
| 槽内寸法(幅×奥行×高さ) | 237×137×100mm | 本体重量 | 4kg |
| ヒーター容量 | 80W | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 発振周波数 | 44kHz、PZT、他励発振 | タイマー設定範囲 | 最大3時間(1~60分:1分刻み、2~3時間:1時間刻み) |
| 材質 | 洗浄槽:SUS304、本体:アルミニウム、操作パネル・取手:PP樹脂、コーナー:ABS樹脂 | 付属品 | スノコ(SUS304)、上フタ(PET樹脂)、脱着式コード |
| 消費電力 | 160W | 給水方式 | 洗浄槽上部からの手動給水 |
| 排水方式 | 洗浄槽上部からの手動傾斜排水 | 動作モード | 標準洗浄/ソフト洗浄 |
| 機能 | 加温、出力点検、洗浄動作モード変更、各種警告表示 | ヒーター温度設定範囲 | 20℃~50℃(1℃刻みで設定可能、※冷却能力なし) |
| 電波法型式指定番号 | 総務省指定番号:第BU-18007号 | | |
| 最大3時間の洗浄タイマー | | | |
| 洗浄モード機能(標準洗浄、ソフト洗浄) | | | |


超音波出力の点検機能

ヒーター異常時の警告機能

※槽内寸法は上部寸法です。槽はテーパーになっていますので下部寸法は小さくなります。

※本体は防水構造及び防爆構造ではありません。

代替品

| | |
|---|--|
|  | <p>品番 EA115HG-2</p> <p>コメント 変更点:容量、サイズなど</p> |
|---|--|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.