

品番：EA115HK-12A


品名：4.0L 脱脂洗浄剤・アルカリ性(超音波洗浄機用)



販売価格	9,000円(税抜)／9,900円(税込)		
カタログ価格	9,000円(税抜)／9,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/10/31 20:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0616ページ		



アルカリ性



仕様

メーカー	エスエヌディ	型番	USC-904
内容量	4L	pH	8.4～9.4
主成分	非イオン系界面活性剤	形状	乳白色液体
使用濃度	3～10%	液温	常温～50℃
臭い	ほとんどなし	比重	1.02～1.05(代表値)
PRTR法	第1種No.408ポリ(オキシエチレン)＝ オクチルフェニルエーテルを12%含有		
アルカリ性			
金属加工後の脱脂洗浄、ガラス器具やプラスチックに付着した塵埃洗浄に。			
メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄に。			
毒性や危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。			
メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのペーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。			
希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。			
使用条件 ・洗浄条件に応じて、3%～10%の濃度になるよう水で希釈する。 ・液温は、常温～50℃の範囲で使用する。 ・洗浄後は、十分水洗い(すすぎ洗浄)を行う。			

代替品

	品番 EA115HK-11A コメント 2.0L
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.