

品番：EA115JE-2C

品名：高圧洗浄機(エンジン付)



販売価格	240,000円(税抜)／264,000円(税込)		
カタログ価格	240,000円(税抜)／264,000円(税込)		
在庫数	最新在庫：0（2025/12/14 22:13現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2497ページ		



仕様

メーカー	スーパー工業	型番	SEC-1310-2N2
吐出圧力	10MPa(102kgf/cm ²)	吐出水量	13L/min
回転数	1750rpm	動力	空冷4サイクルガソリンエンジン
総排気量	196cc	エンジン出力	定格:3.7kW 最大:4.8kW
始動方式	リコイルスターター式	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン
燃料タンク容量	3.1L	高圧ホース接続径	3/8”
サイズ	694(L)×460(W)×703(H)mm	重量	28.4kg
付属品	・洗浄ガン ・可変ノズル ・吸込ホース:3m ・高圧ホース:20m ・余水ホース:3m ・ストレーナー		

1/2減速機構搭載搭載エンジン。ポンプの消耗を抑え、長寿命を実現

国内メーカー製エンジン式でメンテナンスも安心

高耐久三連プランジャーポンプ採用

自吸方式で水道のない場所でもロータリータンクなどに水をためれば、どんな場所でも強力洗浄が可能です。

超軽量でコンパクトなため、1人でも車両への積み込みが可能です。

プロニーズにも対応するスタンダードクラス

小型車両にも積み込み可能なコンパクト設計

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.