

品番 : EA115JN-2A

品名 : 12MPa [業務用]高圧洗浄機(エンジン付)



販売価格	190,000円(税抜)／209,000円(税込)		
カタログ価格	190,000円(税抜)／209,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 21:50現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	ケルヒャージャパン(KARCHER)	型番	1.187-909.0
商品名	HD6/12G	吐出水量	600L/h
吐出圧力	12MPa	動力	G200FA/エンジン
エンジン出力	5.5Hp	燃料タンク容量	3.6L
最高給水温度	60°C	重量	44.7kg(アクセサリー込)
サイズ	637×799×1,097mm	付属品	高圧ホース10m、トリガーガン、AVSスプレーランス840mm、ノズルチップ固定ホルダー、ホースニップル3点セット、ノズルチップ25度 パワーノズル、1インチ→3/4インチ変換アダプター

農業や建設現場での使用を想定、高耐久性、耐衝撃性に優れています。

自吸による高圧洗浄が可能

ハイパワーで効率よく洗浄

大型タイヤと収納スペースが付属

組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。

代替品



品番 EA115N-5B
コメント 仕様ご確認下さい

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.