

品番：EA115JS-101

品名：タービンガン



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 37,900円(税抜) / 41,690円(税込) | | |
| カタログ価格 | 37,900円(税抜) / 41,690円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/27 15:21現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2438ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------------------|---------|-------|----------|
| メーカー | スーパー工業 | 型番 | 04P50001 |
| 全長 | 730mm | ノズル径 | 1/8" |
| 最高圧力 | 21MPa以下 | 最高吐出量 | 30L/min |
| 温度範囲 | 90℃以下 | | |
| レバーの切り替えで直射と噴射が可能 | | | |
| 作業の手を止めることなく切替が可能 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.