

品番：EA115JS-96

品名：3/8"x20m 逆噴射ノズル付パイプクリーニング



販売価格	44,400円(税抜) / 48,840円(税込)		
カタログ価格	44,400円(税抜) / 48,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/27 14:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2438ページ		



仕様

メーカー	スーパー工業	型番	04000094B
ホースサイズ	内径:9.5mm(3/8") 外径:15mm	ホース長	20m
適応パイプ径	50A~100A以下(最小曲げ半径R100)	耐圧	16MPa以下
適用水温	常温		

逆噴射ノズル付き

ノズルから後方にジェット水流を噴射し、洗浄します。

ノズルの先端から斜め後方に噴射します。

ホースを後ろに引っ張ることで、汚れや泥をかき出します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.