品番: EA115KA-18

品名:15m [家庭用]パイプクリーニングホース(40-200mm用)



| 販売価格       | <b>24,000円</b> (税抜)/ 26,400円(税込)    |      |  |  |
|------------|-------------------------------------|------|--|--|
| カタログ価<br>格 | 24,000円(税抜)/26,400円(税込)             |      |  |  |
| 在庫数        | 最新在庫: <b>0</b> (2025/11/08 00:35現在) |      |  |  |
| 商品入数       | 1 販売単位                              | 立  個 |  |  |
| カタログページ    | 2493ページ                             |      |  |  |













仕様

| メーカー                     | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番  | 2.637-767.0 |  |  |
|--------------------------|--------------------|-----|-------------|--|--|
| 家庭用洗浄機用トリガーガンに取付使用。      |                    |     |             |  |  |
| 内径40~200mmの配管洗浄用         |                    |     |             |  |  |
| 先端ノズルの4箇所の孔から高圧水が逆噴射します。 |                    |     |             |  |  |
| 手の届かない下水管などの清掃に          |                    |     |             |  |  |
| 耐圧                       | 16MPa              | サイズ | φ8mm×15m    |  |  |

## 代替品



**品番** EA115KA-18A コメント 変更点:外観

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.