品番: EA115KA-30A

品名:10m [家庭用]延長高圧ホース



販売価格	22,500円 (税抜)/24,750円(税込)				
カタログ価格	22,500円(税抜)/24,750円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/08 03:41現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	2493ページ				



仕様

メーカー	ケルヒャージャパン(KARCHER)	型番	2.644-019.0
全長	10m	耐圧	16MPa
重量	1.2kg	使用可能温度	0~40℃
ホースサイズ	内径6mm、外径13mm		

EA115KM-2D、-100B、-110Bに適合します。

次の機種には接続できません。

EA115KR-10, EA115KR-1A(K 2.400),

EA115KM-25·-26(K 2.900 サイレント)、EA115KM-25A·-26A(K3サイレンと)、

EA115KM-5A·-6A(K 3.200)、

EA115KB-50A·-60A(K 3.490)、

EA115KL-50·-60(K 4.00)、

EA115KL-50A·-60A(K 4.900 サイレント)、EA115KL-50B、-60B(K4サイレントホーム)

EA115KP-1A·-2A(K 5.600)、

EA115KP-5B・-6B(K 5.900 サイレント)、EA115KP-5C・-6C(K5サイレントカー&ホーム)

EA115KM-35·-36(ベランダクリーナー)、EA115KM-35A·-36A(K3サイレントベランダ)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.