

品番 : EA115KA-30A

品名 : 10m [家庭用]延長高圧ホース



販売価格	22,500円(税抜)／24,750円(税込)		
カタログ価格	22,500円(税抜)／24,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/07 19:10現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

メーカー	ケルヒャージャパン(KARCHER)	型番	2.644-019.0
全長	10m	耐圧	16MPa
重量	1.2kg	使用可能温度	0～40°C
ホースサイズ	内径6mm、外径13mm		

EA115KM-2D、-100B、-110Bに適合します。

次の機種には接続できません。

EA115KR-10、EA115KR-1A(K 2.400)、
EA115KM-25--26(K 2.900 サイレント)、EA115KM-25A--26A(K3サイレンと)、
EA115KM-5A--6A(K 3.200)、
EA115KB-50A--60A(K 3.490)、
EA115KL-50--60(K 4.00)、
EA115KL-50A--60A(K 4.900 サイレント)、EA115KL-50B、-60B(K4サイレントホーム)、
EA115KP-1A--2A(K 5.600)、
EA115KP-5B--6B(K 5.900 サイレント)、EA115KP-5C--6C(K5サイレントカー&ホーム)、
EA115KM-35--36(ベランダクリーナー)、EA115KM-35A--36A(K3サイレントベランダ)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.