

品番 : EA115KA-33

品名 : 10m [家庭用] 高圧フレックスホース



販売価格	16,800円(税抜)／18,480円(税込)		
カタログ価格	16,800円(税抜)／18,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/07 19:08現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2434ページ		



#### 仕様

メーカー	ケルヒャージャパン(KARCHER)	型番	2.643-585.0
全長	10m	耐圧	18MPa
重量(g)	1100	温度	最大 60°C
サイズ(W×D×H)mm	245×245×65	適合機種	EA115KR-1E,EA115KR-2,-21,KL-50D,-60D,KM-35D,-36D 旧EA115KL-50C,-60C,EA115KM-25B,-26B,-35C,-36C,EA115KR-1D
注意事項	延長高圧ホースではありません ネジ式やホースリール付き機種には使用できません。		

ねじれ防止機能により、わずらわしい高圧ホースのねじれに悩まされることが無くなります。

広い範囲や遠い場所もラクラク洗浄。

しなやかに動かせる高圧ホースなので取り回しもよく、より洗浄を快適に。

クイックコネクトタイプなので接続や取り外しも簡単です。

クイックカップリング用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

