

品番：EA115KA-35A

品名：7.5m [家庭用]トリガーガン(高圧ホース付)



販売価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
カタログ価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/29 12:05現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	2434ページ		



#### 仕様

メーカー	ケルヒージャパン(KARCHER)	型番	2.643-878.0
トリガーガンと高圧ホース、高圧ホースと高圧洗浄機本体を工具を使わずワンタッチで接続できる3点セット			
トリガーガン、高圧ホース(クイックコネク)7.5m、クイックカップリング			
エンジン式の高圧洗浄機にはお使い頂けません。			
サイズ	250(W)×551(L)×188(H)mm	重量	1.1kg
EA115KP-5F、-6F、旧-5D、-6Dにはご使用頂けません。			
対応機種	旧EA115KP-1A、旧EA115KP-2A、 旧EA115KM-2B、旧EA115KM-26B、 旧EA115KM-35C、旧EA115KM-36C、 旧EA115KR-1C、旧EA115KM-25B、 旧EA115KL-50C、旧EA115KL-60C、 EA115KM-2D、EA115KR-1D、 EA115KM-35D、EA115KM-36D、 EA115KL-50D、EA115KL-60D		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

