




品番：EA115KA-6B

品名：7.5m [家庭用]ハイ°クリーニングホース(40-200mm用)



販売価格	9,300円(税抜) / 10,230円(税込)		
カタログ価格	9,300円(税抜) / 10,230円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/14 15:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2434ページ		



家庭用

仕様

メーカー	ケルヒージャパン(KARCHER)	型番	2.644-493.0
用途	パイプ、雨どい、排水溝の清掃など屋外の配管洗浄に 手の届かない下水管など清掃に	サイズ	φ8mm×7.5m
重量	757g	耐圧	16MPa
耐熱	40℃	ノズル直径	16mm
適合配管サイズ	内径40~200mm		

7.5mの柔らかなフレキシブルホースと2種類の交換可能なノズルの、屋外配管洗浄に便利なパイプクリーニングキット

【ジェットノズル】

流線形により進みやすく、引っかかりにくい形状です。後方に吐出することでより強力な推進力に換え、つまりの元や汚れを押し出します。

【回転ノズル】

詰まる前の予防メンテナンス清掃用に使用します。水を吐出しながら回転することで配管内360°の表面の汚れを洗浄し、配管壁の内側から付着物を効果的に除去します。これにより、詰まりの発生を未然に防ぎます。

【高圧水のパワフルな洗浄力】

配管の詰まりを素早く効果的に取り除きます。化学薬品を使用しない環境に優しい洗浄方法。ホースは水圧によって自動的に配管の前方に押し出されます。

7.5mのフレキシブルなホースは織物補強されており、角度のある配管システムでもしなやかに扱うことができます。

曲がり角度90°以内で2箇所までの配管に対応。
但し、曲がりがついシンク下などのS字管での利用はできません。

家庭用洗浄機用トリガーガンに取付使用。

先端ノズルの4箇所の孔から高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。

【適合品番】

K1X
K2
K2 Little
K2 Little Plus
K2 Little Premium
K2 Upright
K2 クラシック
K2 クラシック カーキット
K2 クラシック プラス
K2 クラシック プラス カーキット
K2 サイレント
K2 サイレント 洗車セット(ボックス付き)
K2 サイレント 自吸水道兼用セット(ボックス付き)
K2 バッテリーセット
K3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)
K3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)
K3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)
K3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)
K3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)
K3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)
K4H 直営店専用 50Hz
K4H 直営店専用 60Hz
K4プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)
K4プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)
K4プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)
K4プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)
K5プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)
K5プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)
K MINI
K MINI 自吸水道兼用セット(ボックス付き)

2010年以前に販売されたトリガーガンに接続する場合には、アダプターが必要な場合があります。

70mm以下のカーブの配管にはご使用頂けません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.