品番: EA115KA-6B

品名:7.5m [家庭用]パイプクリーニングホース(40-200mm用)



販売価格	<b>10,500円</b> (税抜)/ 11,550円(税込)				
カタログ価 格	10,500円(税抜)/11,550円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/07 22:18現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ					



















## 仕様

メーカー	ケルヒャージャパン(KARCHER)	型番	2.644-493.0
用途	パイプ、雨どい、排水溝の清掃など屋外 の配管洗浄に 手の届かない下水管など清掃に	耐圧	16MPa
サイズ	φ8mm×7.5m	重量	757g
耐熱	40℃	ノズル直径	16mm

家庭用洗浄機用トリガーガンに取付使用。

特殊な短い真鍮ノズル

内径40mm~200mmの配管洗浄用

先端ノズルの4箇所の孔から高圧水が逆噴射し、 配管に沿って進み詰まりを解消します。

曲がり角度90°以内で2箇所までの配管に対応。 但し、曲がりがきついシンク下などのS字管での利用はできません。

70mm以下のカーブの配管にはご使用頂けません。

【適合品番】

K1X

K2

K2 Little

K2 Little Plus

- **K2** Little Premium
- K2 Upright
- K2 クラシック
- K2 クラシック カーキット
- K2 クラシック プラス
- K2 クラシック プラス カーキット
- K2 サイレント
- K2 サイレント 洗車セット(ボックス付き)
- K2 サイレント 自吸水道兼用セット(ボックス付き)
- K2 バッテリーセット
- K3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)
- K3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)
- K3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)
- K3 サイレント プラス ベランダ (西日本/60Hz地域用)
- K3 サイレント プラス (東日本/50Hz地域用)
- K3 サイレント プラス (西日本/60Hz地域用)
- K4H 直営店専用 50Hz
- K4H 直営店専用 60Hz
- K4プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)
- K4プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)
- K4プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)
- K4プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)
- K5プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)
- K5プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)
- K MINI
- K MINI 自吸水道兼用セット(ボックス付き)

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.