

品番 : EA115KC-7

品名 : AC100V/1.40kW [業務用]高圧洗浄機(60Hz)



販売価格	135,900円(税抜) / 149,490円(税込)		
カタログ価格	135,900円(税抜) / 149,490円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/29 10:47現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2435ページ		



仕様

メーカー	ケルヒージャパン(KARCHER)	型番	1.520-971.0
商品名	HD4/8P	電源	100V単相・60Hz
吐出水量(最大)	400L/h	吐出圧力	最大:11.5MPa 常用:8MPa
モーター入力	1.4kW	モーター出力	1.2kw
サイズ	312×351×904mm	重量	20.5kg
給水温度	最大60℃	給水圧力	最大1.0MPa
自吸高さ	最大0.5m	騒音値	86dB
電源コード長	5m	給水口	3/4"
付属品	高圧ホース10m、トリガーガン、 840mmスプレーランス、パワーノズル、 水道ホース6m		

100V電源を使用できる、コンパクトで耐久性に優れた高圧洗浄機です。

<使いやすい100V電源とコンパクトな小型ボディ>

ハンドルが伸縮し、保管や持ち運びに場所を取らないコンパクトサイズです。

小さな車の荷台にも積めて、手軽に持ち運びできます。

縦置き・横置き、どちらも可能なので、洗浄作業・持ち運び・保管時に場所を選ばず便利です。

<業務用作業に耐えるタフな設計>

本体には特殊強化プラスチックを使用。

ワイヤーメッシュの高圧ホース、ステンレス製ランスと、汚れをしっかりと落とすパワーノズルなど、アクセサリも耐久性抜群です。

耐久性が高いため故障のリスクを最小限に抑え、メンテナンスコストを削減します。

業務用向け仕様のため、長時間の作業が可能です。

<扱いやすい機能性>

電源ケーブルをまとめるラバーバンドや、ランスをしっかりと固定するホルダー、高圧ホースを掛けるホースフック等、使いやすさを形にしました。

高圧ホースねじれ防止

自動圧力解放バルブ機能

組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.