

品番：EA115KM-100A

品名：高圧洗浄機(吸水ホース・ケース付)



販売価格	24,800円(税抜) / 27,280円(税込)		
カタログ価格	24,800円(税抜) / 27,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/02 15:30現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			



仕様

電源	100V(50/60HZ共用)	最大吐出水量	330L/h
消費電力	1,000W	最大許容圧力	8MPa
サイズ	約435×175×251mm	重量	3.9kg(洗浄機本体のみ)
電源コード長	5m	定格使用時間	最大1時間
防水性能	IPX5	付属品	バリオスプレーランス、トリガーガン(留め具付)、高圧ホース(5m)、本体側カップリング、洗浄剤タンク、自吸用ホース(3m)、吸水ホース用フィルター、収納ケース、蛇口口金、ホースカプラー、耐圧糸入りカットホース収納ケース(538×359×347(H)mm、容量:38L)

付属のケースを給水用タンクとして使用することができます。(吸水ホースを使用して下さい。)

軽量・コンパクト設計なので、女性でもラクラク持ち運びが可能です。

二重絶縁

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.