品番: EA115KM-110D

品名: AC100V [家庭用]高圧洗浄機(延長ホース・ケース付)



販売価格	50,800円 (税抜)/ 55,880円(税込)				
カタログ価 格	50,800円(税抜)/55,880円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/08 03:00現在)				
商品入数	1	販売単位	St		
カタログページ	0048ページ2492ページ				



















ESCOオリジナルセット! 付属の延長コードを使用して最大16mの高圧ホース延長が可能

仕様

メーカー	ケルヒャージャパン(KARCHER)	型番	ESCOオリジナルセット
商品名	K2リトルプレミアム※ESCOオリジナルセット	用途	自転車、軽自動車や普通乗用車、窓や網戸などに
電源	100V(50/60Hz)	吐出水量(最大)	330L/h
吐出圧力(最大)	8MPa	モーター出力	1.0kW
消費電力	1000W	定格使用時間	最大1時間
給水温度	最大40℃	サイズ	本体:380(W)×197(D)×264(H)mm ケース:538(W)×359(D)×347(H) mm
電源コード長	5m	本体重量	3.7kg
ケース容量	38L	付属品	高圧ホース6m+延長高圧ホース 10m、高圧ホースフック、ワンジェットノ ズル、サイクロンジェットノズル、トリ ガーガン、トリガーガンホルダー、本体 側カップリング、耐圧糸入りカットホー ス、万能金口、ホースカプラー、収納 ケース
防水性能	IPX5		

女性にも扱いやすい軽量&コンパクトタイプの高圧洗浄機です。

本体と高圧ホースの取付部がワンタッチ、工具なしで簡単接続。

標準装備品のサイクロンジェットノズルは、コケなどのこびりついた汚れも剥ぎ取り、頑固な汚れも楽に落とせる。

自吸が可能なので、水道がない場所でも使用できます(別売りのフィルター、自吸用ホースが必要です)(ため水を吸い上げる高さは、0.5 m)。

ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。

洗浄剤吸引ホース付き

洗浄剤の使用が簡単です。ケルヒャー専用洗浄剤(別売り)は、汚れをしっかり落とすだけでなく、洗浄面を保護してキレイな状態を保つ効果があります。

組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.