

品番 : EA115KM-7

品名 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50Hz/60Hz)



販売価格	22,400円(税抜) / 24,640円(税込)		
カタログ価格	22,400円(税抜) / 24,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/06/29 10:48現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2432ページ		



仕様

メーカー	ケルヒージャパン(KARCHER)	型番	1.600-931.0
商品名	K2リトルプレミアム	用途	自転車、軽自動車や普通乗用車、窓や網戸などの洗浄に
電源	100V(50/60Hz:共用)	消費電力	1000W
吐出水量	最大:330L/h 常用:282L/h	吐出圧力	最大:8MPa 常用:6MPa
給水圧力	最大:1.2MPa	モーター出力	1.0kw
本体サイズ	380(W)×197(D)×264(H)mm	本体重量	3.7kg
材質	PP	定格使用時間	最大1時間
電源コード長さ	5m	給水温度	最高40℃
防水性能	IPX5	音圧レベル	75dB
手腕振動値	<2.5m/s ² 誤差0.3m/s ²	付属品	ワンジェットノズル、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、トリガーガンホルダー、高圧ホース6m、高圧ホースフック、本体側カップリング

注意	水道ホースは付属していません	
二重絶縁		
コンパクトなサイズで収納性も高く、シンプルな設計で操作も簡単。		
本体と高圧ホースの取付部がワンタッチ、工具なしで簡単接続。		
広角の水がでるワジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。		
標準装備品のサイクロンジェットノズルは、コケなどのこびりついた汚れも剥ぎ取り、頑固な汚れも楽に落とせる。		
自吸が可能なので、水道がない場所でも使用できます(別売りのフィルター、自吸用ホースが必要です)(ため水を吸い上げる高さは、0.5 m)。		
<軽量&コンパクト> 本体は3.7kgと小さくて軽いので、高圧洗浄するときもラクに持ち運びができます。		
長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。		
クイックコネクトシステム 高圧ホースは接続しやすく、本体やトリガーガンからの取り付け・取り外しが簡単にできます。時間も手間もかかりません。		
ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。		
洗浄剤吸引ホース付き 洗浄剤の使用が簡単です。ケルヒャー専用洗浄剤(別売り)は、汚れをしっかりと落とすだけでなく、洗浄面を保護してキレイな状態を保つ効果があります。		
組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.