

品番 : EA115KP-5E

品名 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ / 50Hz)



販売価格	55,800円(税抜) / 61,380円(税込)		
カタログ価格	55,800円(税抜) / 61,380円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/28 13:39現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	ケルヒージャパン(KARCHER)	型番	1.601-944.0
商品名	K5サイレントホームキット		
水冷式静音モーター搭載タイプ			
電源	AC100V 50Hz	モーター出力	1,4kW
最大吐出水量	430L/h	最大吐出圧力	12MPa
サイズ	426(W)×349(D)×878(H)mm	重量	16.6kg(本体のみ)
定格使用時間	最大1時間	電源コード長さ	5m
防水性能	IPX5		
クイックカップリング仕様			
水道ホースは付属していません。			
付属品	テラスクリーナー、 フォームノズル、 ユニバーサルクリーナー、 トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、 高圧ホース12m、フィルター(本体内部取付)、本体側カップリング	用途・清掃場所	自転車、自動車、ガーデン家具、玄関まわり、フェンス、ブロック塀、 家まわり、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室
3年保証の条件として、購入後1ヵ月以内にユーザー登録が必要			

代替品

	<p>品番 EA115KP-5F</p> <p>コメント 仕様をご確認ください。</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.