品番: EA115KR-2

品名: AC100V[家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz·超小型)



販売価格	<b>32,500円</b> (税抜)/ 35,750円(税込)				
カタログ価 格	32,500円(税抜)/35,750円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/08 03:00現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	2492ページ				



























## 仕様

メーカー	ケルヒャージャパン(KARCHER)	型番	1.600-050.0
商品名	K MINI	電源	100V(50Hz/60Hz)
消費電力	1000W	モーター出力	1000W
吐出水量(最大)	330L/h	吐出圧力(最大)	9МРа
定格使用時間	最大1時間	本体サイズ	233(W)×280(L)×295(H)mm
本体重量	3.9kg	コード長	約5m
防水性能	IPX5	給水温度	最大40℃
付属品	ショートトリガーガン、ショート延長ランス、ショートバリオスプレーランス、プレミアムフレックス高圧ホース5m、本体側カップリング、取扱説明書		

コンパクトさと扱いやすさという2つの機能を一緒に持つコンパクトな高圧洗浄機です。

ショートガンモデルであり、ベランダなど狭い場所でも使いやすい

洗浄したい場所への持ち運びはもちろん、使い終わったあとに収納するときのスペースの課題も解消

トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。

電源コードをすっきり収納

電源ケーブルの片付けが簡単です。(電源ケーブルは本体に巻きつけ、電源コードクリップで留めます。)

片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもなります。

柔らかく扱いやすいプレミアムフレックス高圧ホース ねじれにくいので高圧ホースの巻き取りが簡単です。弾力性があるので洗浄作業中も楽々。

二重絶縁

クイックカップリング仕様

組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.