品番: EA115KR-211

品名: DC36V [家庭用]高圧洗浄機(充電式)



販売価格	86,600円(税抜)/95,260円(税込)				
カタログ価 格	86,600円(税抜)/95,260円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/08 03:01現在)				
商品入数	1	販売単位	St		
カタログ ページ					



















## 仕様

メーカー	ケルヒャージャパン(KARCHER)	型番	ESCOオリジナルセット
商品名	K2バッテリーセット※ESCOオリジナルセット	用途	電源が確保しづらい場所での洗浄、バイクや車の洗浄、家まわりのお掃除など
電源	充電式(36Vリチウムイオンバッテリー 5.0Ah)	吐出圧力	常用:7.4MPa 最大:11.0MPa
吐出水量	常用:330L/h 最大:340L/h	給水圧力	最大:1.2MPa
サイズ	245×303×629(H)mm	重量	4.5kg(本体のみ)
給水温度	最高40℃	騒音値	75dB
充電時間	10時間	連続使用時間(満充電 時)	8分(ブーストモード) 14分(標準モード) 29分(MIXモード)
防水性能	IPX5	手腕振動値	<1.9m/s2
付属品	高圧ホース4m、トリガーガン、1ジェット ノズル、サイクロンジェットノズル、本体 側カップリング、バッテリー、専用充電ア ダプター、自吸ホース、自吸用ホース フィルター		

ケルヒャー K2バッテリーセットに自吸ホースを付けたエスコオリジナル商品です。

自吸ホースを使用して、タンクやバケツなどのため水を使用できます。

コードレスタイプのパワフルな高圧洗浄機です。
電源が確保しづらい場所での洗浄、バイクや車の洗浄、家まわりのお掃除などに最適です。

洗浄剤を使用するための洗浄剤吸引ホース
トリガーガン、ノズル、高圧ホースを本体背面にコンパクトにまとめられます。(ノズル収納ホルダー)
高圧ホースの接続が簡単です。(クイックコネクトシステム)

3つの洗浄モード(標準モード、ブーストモード、ミックスモード)で洗浄対象物に合わせて効率的に洗浄できます。
自吸用ホースを使用すれば、タンクやバケツなどのため水から給水することができます。

二重絶縁

クイックカップリング仕様

組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.