

品番：EA115KT-13

品名：AC100V/1200W [家庭用]スチームクリーナー



販売価格	12,000円(税抜)／13,200円(税込)		
カタログ価格	12,000円(税抜)／13,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/17 09:41現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	ケルヒージャパン(KARCHER)	型番	1.516-339.0
商品名	SC MINI	用途	蛇口、深紅、タイルの壁、窓、鏡、換気フード、コンロなどに
電源	AC100V	サイズ	321×127×186(H)mm
重量	1.6kg	タンク容量	0.2L
コード長	4m	消費電力	1200W
スチーム圧力	0.3MPa	タンク加熱温度	143℃
使用時間	連続噴射時間:約6分 定格:1時間	噴射スチーム温度	約100℃
ヒートアップ時間	約3分	防水性能	IPX4
付属品	ハンドブラシ、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー×2枚		

洗剤やアルコールを使わずに水だけで99.99%除菌できます。バクテリア、カビ、ウイルス、ダニや花粉にも効果があります。

安定した高温(約100℃)のパワフルスチームで、頑固な汚れもしっかり浮かせて落とします。除菌&清掃の1台2役!

洋服、ソファやクッションなどの布製品にも使用できます。

毎日のちょっとしたお掃除にピッタリです。コンパクトサイズなので、使いたいときにサッと取り出せます。

別売のグラインダー(EA115KS-47)をフロアノズルにセットするだけで、クロスがよれたり引っかかりたりすることなく、簡単にカーペット掃除ができます。

組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。

代替品

	品番 EA115KT-13A コメント 変更点:標準装備品デザイン
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.