

品番 : EA115KT-13A

品名 : AC100V/1200W [家庭用]スチームクリーナー



販売価格	15,700円(税抜)／17,270円(税込)		
カタログ価格	15,700円(税抜)／17,270円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/25 22:30現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2484ページ		



仕様

メーカー	ケルヒャージャパン (KARCHER)	型番	1.516-451.0
用途	蛇口、深紅、タイルの壁、窓、鏡、換気フード、コンロなどに	商品名	SC 1 MINI
タンク容量	0.2L	使用時間	連続噴射時間: 約6分 定格: 1時間
電源	AC100V	消費電力	1200W
タンク加熱温度	143°C	サイズ	321(W)×127(D)×186(H)mm
材質	PP	重量	1.6kg
スチーム圧力	0.3MPa	噴射スチーム温度	約100°C
ヒートアップ時間	約3分	コード長	4m
防水性能	IPX4	付属品	ハンドブラシ、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー×2枚

洗剤やアルコールを使わずに水だけで99.99%除菌できます。バクテリア、カビ、ウイルス、ダニや花粉にも効果があります。

安定した高温(約100°C)のパワフルスチームで、頑固な汚れもしっかり浮かせて落とします。除菌&清掃の1台2役!

毎日のちょっとしたお掃除にピッタリです。コンパクトサイズなので、使いたいときにサッと取り出せます。

洋服、ソファやクッションなどの布製品にも使用できます。

別売のグラインダー(EA115KS-47)をフロアノズルにセットするだけで、クロスがよれたり引っかかったりすることなく、簡単にカーペット掃除ができます。

代替品

	<p>品番 EA115KT-2E コメント 変更点:タンク容量、サイズ等</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.