

品番 : EA115KT-2D

品名 : AC100V/1500W [家庭用]スチームクリーナー



販売価格	24,400円(税抜) / 26,840円(税込)		
カタログ価格	24,400円(税抜) / 26,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/03 06:56現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	ケルヒージャパン(KARCHER)	型番	1.512-059.0
商品名	SC2 EasyFix	電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	1500W	タンク容量	1.0L
スチーム圧力	0.32MPa	スチーム連続噴射時間	約30分
タンク加熱温度	約143℃	スチーム温度	約100℃
ヒートアップ時間	約6分	サイズ	380×254×260mm
重量	2.9kg	付属品	イージーフィックスフロアノズル ハンドブラシ ノズルヘッド ブラシ2個(黒1個/黄1個) イージーフィックスフロアノズル用マイクロファイバークロス ハンドブラシ用マイクロファイバークバー パイプ(2本) ボイラー洗浄剤パウダータイプ


除菌率99.99%  
水だけで除菌できます。

安全バルブ、スチームレバーロック、  
空焚き防止センサー、温度調節センサー付

小回りがきくフレキシブルフロアノズルで、家具の隙間などもお掃除できます。

高温スチームを安定して噴霧できるので、菌が繁殖しやすい場所の清掃に最適です。

#### 代替品

	<p><b>品番</b> EA115KT-2E</p> <p><b>コメント</b> 変更点:本体色、カス、カバ-など</p>
---	---

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.