

品番 : EA115KT-2E

品名 : AC100V/1500W [家庭用]スチームクリーナー



販売価格	31,700円(税抜) / 34,870円(税込)		
カタログ価格	31,700円(税抜) / 34,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/05 12:52現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2424ページ		



仕様

メーカー	ケルヒージャパン(KARCHER)	型番	1.512-611.0
商品名	SC 2 EasyFix W	用途	床、シンク、ガスコンロなどの汚れ落とし、防カビ・除菌などに
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	1500W
タンク容量	1.0L	スチーム圧力	0.32MPa
スチーム連続噴射時間	約30分	タンク加熱温度	約143℃
噴射スチーム温度	約100℃	ヒートアップ時間	約6分
サイズ	380×254×260mm	重量	2.9kg
材質	PP	電源コード長	4m
付属品	イージーフィックスフロアノズル ハンドブラシ ノズルヘッド ブラシ2個(黒1個/黄1個) イージーフィックス用マイクファイバークロス ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー パイプ(2本) ボイラー洗浄剤パウダータイプ		

除菌率99.99%

水だけで除菌できます。

安全バルブ、スチームレバーロック、
空焚き防止センサー、温度調節センサー付

小回りがきくフレキシブルフロアノズルで、家具の隙間などもお掃除できます。

高温スチームを安定して噴霧できるので、菌が繁殖しやすい場所の清掃に最適です。

手を汚さずカンタン交換
クロスに採用した面ファスナーと大きなタグで、手を汚さず交換できます。

拭きムラや拭き残しナシ
ノズルは常に水平をキープ。ピツタリ床に設置するため、拭き残しやムラがありません。

別売のグラインダーをフロアノズルにセットするだけで、クロスがヨレたり引っ掛かったりすることなく、簡単にカーペット掃除ができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.