

品番 : EA115KV-1A

品名 : AC100V/1500W [家庭用]スチームモップ



販売価格	30,400円(税抜) / 33,440円(税込)		
カタログ価格	30,400円(税抜) / 33,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/15 15:26現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2424ページ		



家庭用

#### 仕様

メーカー	ケルヒージャパン(KARCHER)	型番	1.513-503.0
商品名	SC 2 Upright	用途	フローリング、ラミネート、コルク、石、リノリウム、PVC製の床、キッチン、浴室、トイレなど家中の床などに
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	1500W
噴射スチーム温度	約100℃	ヒートアップタイム	約40秒
定格使用時間	2時間	スチーム連続噴射時間	約10分
タンク容量	0.4L	サイズ	168(W)×243(D)×1185(H)mm
電源コード長さ	5m	重量	2.5kg
材質	PP	清掃面積	約50㎡
防水性能	IPX4	付属品	マイクロファイバークロス×1枚、スケール除去カートリッジ

#### 床がサラサラ

約100℃の高温スチームで汚れを浮かせて落とすので、掃除機やフローリングワイパーでは取り切れない床の汚れをしっかりと拭き取ります。

リビングなどの広い面だけでなく、家具の下や隙間もスイスイお掃除できます。

トイレの狭い隙間にもノズルが入るので、家中の床をしっかりとキレイにします。

クロスがフロアノズルより一回り大きいサイズなので、壁際の隅や部屋の角まで届き、拭き残しがありません。

面ファスナーで、交換もワンタッチ。

本体を左右に倒すと、フロアノズルが約6cmの家具下まで入り込み、ベッドやソファの下など手が届きづらい場所もディープクリーニングできます。

安定したパワフルスチームで細菌やカビ・ウイルスを99.99%除菌・除去します。  
水だけで除菌できるので、洗剤やアルコールがお子様やペットの口に入る心配がなくなります。  
ゆっくり念入りにスチームすることで、より除菌効果が上がります。

別売のグラインダー(EA115KS-47)をフロアノズルにセットするだけで、クロスがよれたり引っかかったりすることなく、簡単にカーペット掃除ができます。

動かしやすいコンパクトなノズルで、家中の床を隅から隅までラクラクお掃除。

スマートデザイン

軽量化を図り、本体を出来るだけスリムにしました。

スタイリッシュなデザインは、部屋の隅に立てかけてもインテリアを損なわず、気になるときに取り出してサッと床掃除ができます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.