

品番 : EA115KZ-23

品名 : DC18V/2.5Ah [業務用]リチウムイオンバッテリー



販売価格	12,900円(税抜) / 14,190円(税込)		
カタログ価格	12,900円(税抜) / 14,190円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/29 07:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



業務用

#### 仕様

メーカー	ケルヒージャパン(KARCHER)	型番	2.445-034.0
電圧	18V	容量	2.5Ah
サイズ	133×88×50(H)mm	重量	500g
防水性能	IPX5	エネルギー	45Wh
メーカー適合機種	BR 30/1 C Bp HV 1/1 Bp LBL 2 (プロア) バッテリーセット LVS 1/1 Bp LVS 1/1 Bp バリュースセット LVS 1/1 Bp プロ向けセット ヘッジトリマー HGE 18-50 バッテリーセット 刈払機 LTR 18-30 バッテリーセット 生垣バリカン GSH 18-20 バッテリーセット 雑草刈機 WRE 18-55 バッテリーセット		

内蔵のLCD画面には、残りの実行時間、残りの充電時間、充電状態が常時表示されます。

#### 【オート保管モード】

長期保管の際自動的に最適な容量まで放電し、リチウムイオンセルの寿命を延ばします。

耐衝撃性に優れています。

水を使うアウトドア活動の際にも安心な保護機能(IPX5)

ケルヒャーの18Vバッテリープラットフォームのすべての機器で使用できます。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.