

品番：EA115LJ-50A

品名：AC100V/0.9kW 温水高压洗浄器(50HZ)



販売価格	386,000円(税抜)／424,600円(税込)		
カタログ価格	386,000円(税抜)／424,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/04/30 10:07現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



チャーター便の商品につき、納期はエスコへお問合せください。

この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	ケルヒージャパン (KARCHER)	型番	1.064-904.0
商品名	HDS4/7U	電源	100V単相・50Hz
吐出圧力	7.0MPa	吐出水量	400L/h
モーター入力	1.4kW	モーター出力	0.9kW
ボイラー加熱温度	65℃	燃料タンク容量	6.5L
サイズ	620(L)×620(W)×990(H)mm	重量	68kg
電源コード長	5m	付属品	高圧ホース10m、 840mmスプレーランス、 トリガーガン、 ノズルチップ15°パワーノズル、 洗浄剤散布用ノズル、 ノズルチップ固定ホルダー、 水道ホース6m
デモ対応品			
<優れた移動性と収納性> ・大きなホイールを採用し、段差の移動も楽に行えます。 ・縦置き型のためスペースを取りません。			

・移動の際は、バンタイプの車で運べます。

＜使いやすい設計＞

- ・面倒なセッティングが不要の扱いやすい設計です。
- ・100V対応なので、汎用性にも優れます。
- ・本体には電源コードとノズルを収納するホルダーが付いているので、コンパクトに収納できます。

＜高品質＞

- ・耐久性が求められるシリンダーヘッドは丈夫な真ちゅう製です。
- ・ボディは移動や衝撃に耐えられる頑丈な設計です。
- ・ボイラーはステンレス製のヒートコイル方式を採用し、効率の良い低燃費を実現しました。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.