

品番：EA115MH-26

品名：3.0L ハンドスプレー



販売価格	2,460円(税抜)／2,706円(税込)		
カタログ価格	2,460円(税抜)／2,706円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2025/12/17 16:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2489ページ2574ページ		



仕様

容量(L)	3	サイズ(mm)	φ150×360(H)
重量(g)	820	ホース長	1350mm
ノズル長	350mm	ノズル形状	除草剤専用
材質	本体:ポリプロピレン タンク:ポリエチレン 耐圧ホース:軟質ビニール樹脂 ノズルパイプ:グラスファイバー 除草剤専用ノズル:真鍮製クロームメッキ	用途	お庭や空き地、道端の雑草への除草剤散布に
蓄圧(加圧)式スプレー			
過剰な圧力を外部に自動的に放出する安全弁付き			
レバーをロックすると連続噴霧ができます。			
ノズルパイプは耐久性のあるグラスファイバーを使用しています。			
敷地20～30坪に最適			
用途に合わせてお選び頂ける入門用モデルです。			
ノズルパイプの収納ホルダー付き			
軽くてコンパクトで散布中の移動や収納もラクラクです。			

マシン油剤、石灰硫黄合剤も使えます。

代替品

	品番 EA115MH-27 コメント 容量:4.0L
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.