

品番：EA115MH-31

品名：1.0L ハンドスプレー



販売価格	1,200円(税抜)／1,320円(税込)		
カタログ価格	1,200円(税抜)／1,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2025/08/03 16:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2488ページ2574ページ		



仕様

容量(L)	1	サイズ(mm)	185×110×275
重量(g)	326	材質	本体:ポリプロピレン 容器:ポリエチレン ノズル:真鍮製クロームメッキ
ノズル長	約43mm	吐出量	約3.5ml (1回当たり)
加圧式スプレー			
蓄圧(加圧)式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレー可能です。			
レバーロック機能付きで連続噴霧可能です。			
最後まで残さず使いやすい便利な振り子ホース採用します。			
細かい霧が出る真鍮製ノズルを採用します。			
ノズルを回すと霧の広がり自由調整できます。			
アルコール消毒にもお使いいただけますが、無水エタノールの場合は80%以下にうすめてください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.