

品番：EA115MH-33

品名：2.0L ハンドスプレー



販売価格	1,480円(税抜)／1,628円(税込)		
カタログ価格	1,480円(税抜)／1,628円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2025/12/17 15:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2488ページ2574ページ		



仕様

容量(L)	2	サイズ(mm)	185×135×315
重量(g)	426	材質	本体:ポリプロピレン 容器:ポリエチレン ノズル:真鍮製クロームメッキ
ノズル長	約43mm	耐熱温度	-7～45℃
吐出量	約3.5ml (1回当たり)		

加圧式スプレー
蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレー可能です。
振り子ホースで、最後まで残さずスプレーできます。
ノズルを回すと霧の広がり自由調整できます。
レバーロック機能付きで連続噴霧可能です。
過剰な圧を逃す安全弁付
強化プラスチックを使用しておりますので耐久性に優れています。
アルコール消毒にもお使いいただけますが、無水エタノールの場合は80%以下にうすめてください。

